

Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×24G, Výška čela zásuvek / typ: 75/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950470 75/2
GTIN	4062406153151
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 75

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 3 × vel. 75

Násuvná dělicí přepážka 5G vel. 951751: 12 × vel. 75

Technický popis

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Výška	50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24

Hmotnost	0,682 kg
Atribut názvu produktu	20x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951751 75
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951530 75
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951580 75