


Garant GRIDLINE

**Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×24G, Výška čela zásuvek / typ: 125/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×24G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 20×24G.

**Obsah:**

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 2 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 5G vel. 951751: 2 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 10G vel. 951801: 2 × vel. 125

**Technický popis**

Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Výška	100 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24

Hmotnost	1,208 kg
Atribut názvu produktu	20x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

## Příslušenství

Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951580 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951801 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951530 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951751 125