

Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 36×24G, Výška čela zásuvek / typ: 125/1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950570 125/1
GTIN	4062406153618
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 7 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 4G vel. 951741: 16 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 5G vel. 951751: 12 × vel. 125

Technický popis

Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	36
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	900 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Výška	100 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm

Hmotnost	3,304 kg
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951741 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951751 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951580 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951530 125