



Sada šroubováků, Počet nástrojů: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953370 10
GTIN	2050002004153
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953370: 1 ks

Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák WERA pro šrouby Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	10
Šířka v G	6
Šířka	150 mm
Hloubka	600 mm
Hloubka v G	24
Hmotnost	0,704 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6x24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli
Velikost křížové drážky 3

668260 3

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu
vloček s tvrzené pěny 953370

952001 953370

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 3,5 mm

662200 3,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 4 mm

662200 4

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli
Velikost křížové drážky 0

668260 0

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli
Velikost křížové drážky 1

668260 1

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 3 mm

662200 3

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli
Velikost křížové drážky 2

668260 2

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 2,5 mm

662200 2,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 5,5 mm

662200 5,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka
břitu b 6,5 mm

662200 6,5