

Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	952078 7
GTIN	2050002004085
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952078: 1 ks
Posuvné měřítko HOLEX č. 410200 vel. 150: 1 ks
HOLEX příložný úhelník č. 452600 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko HOLEX č. 461805 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Plastový metr WIHA 2 m č. 466200 vel. 2: 1 ks
Vodováha HOLEX č. 467436 vel. 400: 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	7
Hloubka v G	20
Šířka	200 mm
Hmotnost	1,197 kg
Hloubka	500 mm
Šířka v G	8

Provedení	s měřidlem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952078	952001 952078
Posuvné měřítkononius 1/20 Rozsah měření 150 mm	410200 150
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ	458800
Hliníková vodováhas magnetem Délka 400 mm	467436 400
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Příložný úhelník přesnost 2 Délka ramen 150X100 mm	452600 150X100
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300