



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/4Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Třída artiklu	250

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	100 mm
Celková délka $L_{celk.}$	180 mm
Ø D_3	18 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	4
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,05 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------