

Garant**Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 120×98×5 mm, Zrnitost: 1000**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557490 1000 |
| GTIN | 4062406156039 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis

Provedení:

Soft-Pad se **strukturou pěnové hmoty** rozdělující tlak. Potahované korundem (A).

S povlakem ze 2 stran.

Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

- **Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.**
- **Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.**
- **Minimální sklon zanášet se, lze prát.**

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokrě i suché broušení.

Technický popis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Zrnitost | 1000 |
| Stupeň jemnosti | ultra jemný |
| Brusivo | Normální korund (A) |

| | |
|------------------------|--------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Šířka | 98 mm |
| Výška | 5 mm |
| Délka | 120 mm |
| Atribut názvu produktu | 120×98×5 mm |
| Druh produktu | Brusná houba |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suchý | vhodný | | |