



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Třída artiklu	250

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D_3	13 mm
Počet břitů Z	3
Délka vyložení L_1	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	11,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------