


Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Třída artiklu	250

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Upínací závit M	M10
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	11,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,52 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	38 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------