

Sada sekáčů, průbojníků a vyrážeců závlaček, Počet nástrojů: 10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954652 10
GTIN	2050002016927
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954652: 1 ks

Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks

Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks

Vyrázeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	250 mm
---------	--------

Hloubka v G	10
Počet nástrojů	10
Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Provedení	s kladivem
Hmotnost	1,381 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Křížový sekáč Celková délka 200 mm	740600 200
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 3 mm	747000 3
Plochý sekáč Celková délka 200 mm	740500 200
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 4 mm	745500 4
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 3 mm	745500 3
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 4 mm	747000 4
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 2 mm	747000 2
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954652	952001 954652
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 8 mm	747000 8
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 5 mm	747000 5
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 6 mm	747000 6