

**Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palce, Typ: 1/4****Údaje o objednávke**

Číslo objednávky	632385 1/4
GTIN	
Trieda artiklu	630

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Celková délka: 119 mm

Počet břitů: 72

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Celková délka	119 mm
Počet břitů	72
Pracovní úhel	5 stupeň
Povrch	chromovaný

