

**TNMG 160404, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení