

**DNMG 150608, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PH
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení