

**CNMG 120412, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120412 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení