

**CNMM 190612, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 190612 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm

Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Lamač třísek	PX
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 190612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení