

**CNMM 190616, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 190616 CA515 Druh: CA515
Lamač třísek: PX
Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm
Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PX
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení