

**TNMG 220408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 220408 CA515 Druh: CA515
Lamač třísek: PS
Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 220408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení