

**DNMG 150608, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150608 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 435 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	PS
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 435 m/min
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení