

**VBMT 160404, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Třída artiklu	25E

**Popis**

VBMT 160404 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 390 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 390 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	HQ
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení