



Sada 6hranných zástrčných hlavíc s povlakem TiN, 1/2palcový čtyřhran 9-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	639406
GTIN	4000896193530
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**;
nástrčné hlavice dle **DIN 3124**.

Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozi ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 – M24.

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks č. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Uložení v: Smartcase s funkcí umístění

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
---------------	-----------

Počet dílů	9
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	5-17 mm
Délka	185 mm
Šířka	153 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 12 mm	643233 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 6 mm	643233 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 5 mm	643233 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 7 mm	643233 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 14 mm	643233 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 8 mm	643233 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 17 mm	643233 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 10 mm	643233 10