

Garant EASYFIX

**Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 4 mm, Užitná hloubka: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955520 75
GTIN	4062406195243
Třída artiklu	91F

**Popis****Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

**Vhodné pro:**

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

**Technický popis**

Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Užitná hloubka	75 mm
Typ základní desky	jednoduše
Užitná šířka	12 mm
Ø ocelového drátu	4 mm
Materiál základní desky	plast
Materiál drátu	Ocel
Řada	Easyfix
Atribut názvu produktu	Ø 4 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny