

Garant EASYFIX

Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 4 mm, Užžitná hloubka: 30mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955520 30
GTIN	4062406195151
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Technický popis

Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Ø ocelového drátu	4 mm
Materiál drátu	Ocel
Materiál základní desky	plast
Typ základní desky	jednoduše
Užitná šířka	12 mm
Užitná hloubka	30 mm
Řada	Easyfix

Atribut názvu produktu

Ø 4 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny