

Garant EASYFIX

**Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 6 mm, Užitná hloubka: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955540 50
GTIN	4062406195458
Třída artiklu	91F

**Popis****Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

**Vhodné pro:**

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

**Technický popis**

Užitná hloubka	50 mm
Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Typ základní desky	dvojitý
Užitná šířka	43 mm
Materiál základní desky	plast
Ø ocelového drátu	6 mm
Materiál drátu	Ocel
Řada	Easyfix

Atribut názvu produktu

Ø 6 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny