

Garant EASYFIX

Univerzální držák GARANT easyFix 45°, Ø 6 mm, Užitná hloubka: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955590 100
GTIN	4062406196318
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Technický popis

Materiál drátu	Ocel
Užitná šířka	18,5 mm
Hákový tvar	Dvojitý kulatý hák 45°
Užitná hloubka	100 mm
Ø ocelového drátu	6 mm
Typ základní desky	dvojitý
Materiál základní desky	plast
Atribut názvu produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Hák do děrované stěny

