

Garant GRIDLINE

Skříň tool UNIT (bez UNIT) s celoplechovými křídlovými dveřmi, Počet výsuvů: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971201 2000
GTIN	4062406163402
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se 6 páry závěsných lišt a 6 tool UNIT nosnými lištami pro maximálně 18 tool UNIT. Závěsné lišty se lze výškově přemísťovat v rastru 25 mm. Maximální celková nosnost na **1 pár závěsných lišt 200 kg**, na **1 nosnou lištu 150 kg**. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a nosné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka	1000 mm

Hmotnost	81 kg
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Druh produktu	CNC skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Nosná lišta pro tool-UNIT nosič nástrojů Pro šířku skříně / oddílu 40	971270 40
Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20	971525 20