

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň, hloubka 28G, 2 výsuvy vedené po podlaze, Výška: 1000 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971605 1000
GTIN	4062406165475
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Vertikální skříň v 30×28G s výsuvy vedenými po podlaze. S 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámkem. Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

U výsuvů o šířce 330 mm sedí 2 nosiče vedle sebe. Vertikální skříň lze instalovat **jen na absolutně rovných** podlahách!

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 1000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 30

Hloubka v G: 28

Šířka vertikálního výsuvu zásuvky: 330 mm

**Technický popis**

Šířka	750 mm
Vertikální výsuv užitná šířka	323 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	330 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	627 mm
Hmotnost	188 kg
Hloubka	700 mm
Výška	1000 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	28
Užitná výška vertikálního výsuvu	750 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Vertikální výsuv nosnost	600 kg
Nosnost pláště skříňe vnitřní	2400 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC vertikální skříň pro vysoké zatížení