

**ROLLER****Řetězový svěrák Anaconda WB, Rozsah upnutí pro trubky do: 6palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	868650 6
GTIN	4044942127612
Třída artiklu	84B

**Popis****Provedení:**

Robustní řetězový svěrák pro upevnění k pracovnímu stolu. Pro jednoduché, bezpečné upnutí trubek díky speciálně ozubeným upínacím čelistem ve tvaru V a stabilnímu řetězu s rychlouzávěrem.

- **Stabilní litá konstrukce základní desky odolná proti zkroucení se zabudovaným řetězovým svěrákem, dosedací plochou pro trubky, ohýbací zařízení.**
- **Speciálně ozubená a tvrzená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatického tvaru, pro bezpečné upnutí trubek.**
- **Upínací řetěz se stabilními články, lehce napínatelný díky rychlouzávěru a lichoběžníkovému vřetenu.**
- **K upevnění na pracovní stůl – dodržujte prosím nosnost stolu.**

**Použití:**

Spolehlivé upnutí 1/8 palce – 6 palce (10– 165 mm) trubky a plný materiál.

**Upozornění:**

Nastavitelný stojan na materiál č. 919904 a pracovní stoly od č. 921001 najdete v katalogu Provozní zařízení.

**Technický popis**

Rozsah upnutí	10 - 165 mm
Rozsah upnutí od – do	1/8 - 6 palec
Hmotnost	21 kg
Druh produktu	Svěrák na trubky