

Waldmann **Tyčová svítelna Taneo ESD, Příkon: 31W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972280 31
GTIN	2050002011731
Třída artiklu	93L

Popis**Provedení:**

Speciální materiály a povlaky umožňují **kontrolovaný odvod** napětí. Účinná, kvalitní a bezúdržbová LED technologie s plochým, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Fóliové tlačítko s vypínačem a stmíváním (plynule až na 10 % pomocí funkce Memory). Odpružený stojan s kloubem hlavy 3D. Teplota barvy neutrální bílá s 4 000 K. S 24 světelnými diodami. Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítelna) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky. Rozsah upínání 0 – 70 mm. (Stolní svorka není ESD vodivá). 3,0 m přívodní kabel s euro zástrčkou. **Včetně uzemňovacího spirálového kabelu ESD s připojením 10,3 / 10,3 mm.**

Technický popis

Délka korpusu lampy	398 mm
Způsob upevnění	Stolní svorka
Barva světla	neutrální bílá K
Výška korpusu lampy	33 mm

Počet LED diod	24
Příkon	31 W
Akční poloměr kloubového ramena 3D	180 stupeň
Zdroj energie	Síťový provoz
Šířka korpusu lampy	136 mm
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	4000 K
Vstup typu zástrčky	C
Vypínač	ano
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště