

Garant GRIDLINE

Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška pláště mm/počet zásuvek: 500/5mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Šířka	400 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm

Počet zásuvek	5
Užitná výška	425 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Hloubka	650 mm
Hmotnost	60 kg
Výška	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 125 mm	972035 125
Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Pojízdné Výška korpusu 500 mm	972032 500
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21