

Garant GRIDLINE

Korpus skříňě ESD 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška pláště mm/počet zásuvek: 300/2mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 150

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Šířka	400 mm
Hmotnost	25 kg

Výška	300 mm
Užitná výška pro zásuvky	225 mm
Užitná výška	225 mm
Hloubka	650 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Počet zásuvek	2
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 150 mm	972035 150
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Korpus skříňe ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Výška korpusu 300 mm	972030 300
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21