

Garant GRIDLINE

## ESD odkládací police z ocelového plechu, Vhodné pro typ: 1000



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	972062 1000
GTIN	4062406167127
Třída artiklu	9GW

### Popis

#### Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Nastavitelné v rastru 100 mm ve vozíku pracovní stanice, možný sklon 20°.

#### Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Výška: 100 mm

Užitná šířka: 920 mm

Užitná hloubka: 610 mm

Hmotnost: 9 kg

### Technický popis

Hmotnost	9 kg
Užitná hloubka	610 mm
Užitná šířka	920 mm
Výška	100 mm
Provedení police	se zvýšenou hranou
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	20 kg

Elektrostatické vlastnosti

EGB/ESD

Druh produktu

Odkládací polička