

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel s potahem ESD, Délka: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972010 2000
GTIN	4062406167028
Třída artiklu	9GW

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, ESD vodivá podle DIN EN 61340-5-1, pracoviště, které se přizpůsobí vašim potřebám. Klasické, ruční nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro snadnou obsluhu. **Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický.** Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců. **S vnitřní ocelovou trubkou jako profilem pro zesílení.**

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Tloušťka obkladu	0,8 mm
Hmotnost	80 kg
Model	mLevel
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Šířka	2000 mm
Hloubka	800 mm

Plynulé nastavování výšky	ne
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Barva povrchu pracovní desky	Světle šedá RAL 7035
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Materiál pracovní desky	Pracovní deska ESD
Pracovní deska délka	2000 mm
Potah pracovní desky	Vodivý laminát HPL
Pracovní deska hloubka	700 mm
Řada	Pracovní stanice
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovní stůl