

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanice eLevel+ s potahem ESD, Délka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972015 1000
GTIN	4062406167066
Třída artiklu	9GW

**Popis****Provedení:**

**Pracovní stanice eLevel+, vodivé ESD dle DIN EN 61340-5-1.** Elektrické plynulé nastavení výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Stisknutím se přizpůsobí **výška pracovní desky**. **Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický.** Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky ESD. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

**Upozornění:**

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

- **Při použití pláště k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Varování: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 972019 (nebezpečí pohmoždění).**

**Technický popis**

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	78 kg
Řada	Pracovní stanice
Materiál pracovní desky	Pracovní deska ESD

Pracovní deska tloušťka	40 mm
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Hloubka	800 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Potah pracovní desky	Vodivý laminát HPL
Barva povrchu pracovní desky	Světle šedá RAL 7035
Pracovní deska délka	1000 mm
Princip výškového nastavení	pouze pracovní deska
Model	eLevel+
Pracovní deska hloubka	700 mm
Tloušťka obkladu	0,8 mm
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovní stůl