

Garant GRIDLINE

ESD odkládací police z ocelového plechu, Vhodné pro typ: 1000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972111 1000
GTIN	4062406167431
Třída artiklu	9GW

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Se zemnicím kabelem. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. **Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.** Aretace je možná **vodorovně 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pro :

Montáž **zavěšením** do nosných sloupků a vozíků na materiál (vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Užitná šířka: 880 mm

Užitná hloubka: 300 mm

Vestavná výška: 80 mm

Rozsah přestavení hloubky: 110 mm

Technický popis

Vestavná výška	80 mm
Užitná šířka	880 mm
Užitná hloubka	300 mm
Rozsah přestavení hloubky	110 mm
Provedení police	standardní
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Odkládací polička