

Garant**ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká, Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou. Sedák a opěradlo z **ESD vodivého speciálního materiálu**. Brání statickému nabíjení. Vodivý 5ramenný hliníkový kříž podnože. Vysoká bezpečnost díky použití sady 5 koleček/kluzáků ESD. Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Provedení reklamní text:

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

Použití:

Pro bezpečnou a kontrolovanou práci se součástmi a zařízeními, která jsou choulostivá na ESD. Zamezuje poškození elektronických součástí kvůli nekontrolovanému elektrickému výboji.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický popis

Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Hloubka sedáku	450 mm
Výška opěradla	600 mm
Barva materiál sedáku	antracit
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Šířka sedáku	470 mm
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	480 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle