

Garant GRIDLINE

Zásuvková vložka s uložením pro nástroje, 26×24G, Pro nástrojové držáky: SK40**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970705 SK40
GTIN	4062406180584
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

Použití:

K použití do zásuvek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak (není možné zvláštní lakování).**

Upozornění:

Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška bez držáků nástrojů: 100 mm

Počet uložení nástrojů: 52

Osová vzdálenost A: 86 mm

Vhodné pro zásuvky užitné šířky v G: 26

Vhodné pro zásuvky užitné hloubky v G: 24

Technický popis

Počet uložení nástrojů	52
Osová vzdálenost A	86 mm
Výška bez držáků nástrojů	100 mm
Vhodné pro zásuvky užitné šířky v G	26

Vhodné pro zásuvky užité hloubky v G	24
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Zásuvková vložka pro CNC skříň na nářadí

Příslušenství

Plastová vložka Typ SK40	947390 SK40
--------------------------	-------------