

Garant GRIDLINE

**Zásuvková vložka s uložením pro nástroje, 26×24G, Pro nástrojové držáky: SK50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970705 SK50
GTIN	4062406180591
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

**Použití:**

K použití do zásuvek.

**Lakování:**

Antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak (není možné zvláštní lakování).**

**Upozornění:**

Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška bez držáků nástrojů: 145 mm

Počet uložení nástrojů: 25

Osová vzdálenost A: 125 mm

Vhodné pro zásuvky užitné šířky v G: 26

Vhodné pro zásuvky užitné hloubky v G: 24

**Technický popis**

Výška bez držáků nástrojů	145 mm
Osová vzdálenost A	125 mm
Počet uložení nástrojů	25
Vhodné pro zásuvky užitné hloubky v G	24

Vhodné pro zásuvky užité šířky v G	26
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Zásuvková vložka pro CNC skříň na nářadí

---

## Příslušenství

Plastová vložka Typ SK50	947390 SK50
--------------------------	-------------