

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 20 mm

Délka hlavy L_1 : 30 mm

Celková délka L: 89 mm

1,5° podložka: 279819 2

Šroub podložky: 259027 6

Příložka, šroub, O-kroužek: 259036 16

Technický popis

Celková délka L	89 mm
Funkční šířka L_4	20 mm
Velikost stopky	20 mm

Šroub podložky	259027 6
Délka hlavy L ₁	30 mm
Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 16
1,5° podložka	279819 2
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 2	279819 2
Šroub pro podložku Typ 6	259027 6
Jednotka upínky Typ 16	259036 16