



Video endoskop bez sondy



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492921
GTIN	4045197739049
Třída artiklu	42L

Popis

Provedení:

Video endoskop HOLEX s velkým a detailním LCD displejem a rozsáhlými funkcemi. Sluneční clona nabízí dodatečnou ochranu při oslunění. Pomocí dvou držadel lze přístroj bezpečně upevnit. Základní přístroj je kompatibilní se všemi sondami endoskopu HOLEX č. 492932–492944.

- **Základní přístroj se 7palcovým LCD displejem (výřez obrazu 6 palců).**
- **Režim transfokace; digitální přiblížení ve 3 stupních: 1,5x, 2x a 5x.**
- **Záznam obrazu a zvuku lze uložit.**
- **Výstup USB a AV. Pomocí integrovaného výstupu USB a AV můžete přenášet snímky a videa do počítače.**
- **Integrovaný, akumulátor Li-Ion s možností opětovného nabíjení a kapacitou min. 5 hodin.**
- **Ochrana IP55.**
- **Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.**

Výhoda:

- **Mimořádně robustní a mimořádně vhodné pro použití venku.**
- **Velmi velký výřez obrazu 6 palců.**
- **Rozlišení displeje 640 × 480 px.**
- **Výřez obrazu dělitelný pro paralelní zobrazení zorného úhlu 0° a 90°.**
- **Možnost komentářů pomocí zvukového záznamu. Díky zabudovanému mikrofonu je možné záznam během inspekce komentovat. Tím odpadá nepohodlné vytváření a rekapitulace poznámek.**

- **Zvolená nastavení se přehledně zobrazí přímo na displeji.**

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Robustní vodo- a prachotěsný přepravní kufřík, SD paměťová karta (16 GB), síťový napáječ (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), datový kabel USB a kabel AV, čistící sada. **Bez sondy.**

Zvláštní příslušenství:

Sondy pro endoskop č. 492932 – 492944.

Formát záznamu: JPEG / AVI (30fps)

Rozlišení displeje: 640×480 px

Zaostřená hloubková ostrost: 16 – 60 mm

Provozní teplota: 0 - 60 °C

Hmotnost: 1,3 kg

Technický popis

Hmotnost	1,3 kg
Provozní teplota	0 - 60 °C
Délka	240 mm
Rozlišení displeje	640×480 px
Šířka	154 mm
Výška	47 mm
Formát záznamu	JPEG / AVI (30fps)
Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vypínač	ano
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492938 2000

Adaptér pro zorný úhel 0° a 90°	492898
Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná Zvláštní délka 1500 mm	492944 1500
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 1000 mm	492937 1000
Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná Zvláštní délka 3000 mm	492944 3000
Sonda endoskopu, polotuhá, přepínatelná Délka sondy 1000 mm	492932 1000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 2000 mm	492934 2000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492934 1000
Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná Délka sondy 1000 mm	492942 1000
Sluneční clona se šroubem	492917
Síťový adaptér 5V	492919