

Garant**Schůdky přístupné z obou stran, Počet stupňů: 2X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Třída artiklu	91B

Popis**Provedení:**

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.

80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.

Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzává koncová patka žebříku BalanceBase.

4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku. Se 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy k zajištění v rozevřeném stavu. S označením SafeStep, označuje nejvyšší pochůzný stupeň.

Bez odkládací misky.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Dolní, vnější šířka	0,44 m
Délka žebříku	0,69 m
Provedení stupátka	Stupeň
Pochůznost	oboustranné
Hmotnost	5,4 kg
Pracovní výška cca	2,25 m
Hloubka příček / stupňů	80 mm
Výška nosníku	73 mm
Délka L	0,69 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Dvojitý žebřík