

**Garant****APET 180540 FR, HU7810, Typ: ALU**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

## Technický popis

Typ	ALU
Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Rohový rádius	4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APET 180540 FR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		