

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 315/28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

Výhoda:

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

Technický popis

Šroub pro upínací klín	229721
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Počet břitů Z	28
Maximální vnější Ø $D_{\ max}$	324 mm
Upínací otvor Ø	60 mm
Celková délka $L_{\ celk.}$	63 mm
Upínací klín	229720

Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Ø břitu D _c	315 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720