

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 200/20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	200 mm
Šroub pro upínací klín	229721
Počet břitů Z	20
Maximální vnější Ø $D_{max}$	209 mm
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm
Upínací klín	229720
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Upínací otvor $\varnothing$	60 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Upínací klín	229720
Šroub klínku	229721