

**FAHRION®**  
PRÄZISION**ER kleštiny k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 20, Jmenovitý upínací Ø d:  
2,8 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	309428 2,8
GTIN	2050001922199
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

**Použití:**

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro :**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Norma: Výrobní norma

Typ: 4284 E

Vnější Ø D: 21 mm

Celková délka L: 31 mm

Axiální výtah: 7 mm

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	2,8 mm
Upnutí	ET 20
Norma	Výrobní norma
Typ	4284 E

Vnější Ø D	21 mm
Celková délka L	31 mm
Axiální výtah	7 mm