

**Polobotky černá/modrá VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Velikost obuvi EU: 42****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 092587 42 |
| GTIN | 4044348608197 |
| Třída artiklu | 09C |

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty řady **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.

- **Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Polobotka s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk proti prachu, zdobený svršek. Se šroubovacím uzávěrem BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092588.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: hliník

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Šroubovací uzávěr

Technický popis

| | |
|--------------------------------|---|
| Barva | černá / modrá |
| Třída ochrany | S3 |
| Materiál ochranné špičky prstů | hliník |
| Izolace proti chladu | do -20 °C |
| Bezpečnost proti proslápnutí | Textil |
| Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 |
| Velikost bot EU | 42 |
| Vlastnost | Šroubovací uzávěr |
| Pohlaví | pánské |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |