

**HOLEX****Rovinná / rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Třída artiklu	220

## Popis

### Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

### Pozor:

Bez Powercard!

### Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

## Technický popis

Ø břitu D <sub>c</sub>	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT 09T304
Upínací otvor Ø	32 mm

Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810