

JEPSON POWER

Ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8320**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078234 8320
GTIN	4260052318508
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů **bez jiskření**.

- **Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.**
- **Není nutné dodatečné obrábění.**
- **Řez během několika sekund.**

Ruční kotoučová pila na kov.

- **Přesné vedení pilového listu, minimální tvorba otřepů.**
- **Robustní dorazová deska.**

Kovová ruční kotoučová pila.

- **Hloubka řezu 120 mm na vodicí liště.**
- **Optimální k řezání sendvičových panelů, lichoběžníkových plechů, kabelových kanálů, ocelových trubek, železných a neželezných kovů, kompozitních materiálů atd. až do tloušťky 12 mm.**
- **Uzavřená konstrukce brání letu třísek k uživateli.**
- **Hořčíková lehká konstrukce – jen 8,4 kg.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × pilového kotouče 84Z č. 078242 vel. 84.

Upozornění:

Vodicí lišta pro 078234 k dodání na poptávku:

vodicí lišta 1 400 mm pro vel. 8320

Vodicí lišta 600-1 200 mm pro vel. 8230.

Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.

Technický popis

Frekvence sítě	50 Hz
Označení výrobce	8320
Maximální hloubka řezu 90°	120 mm
Ø pilového listu	320 mm
Hmotnost	8,4 kg
Maximální počet otáček	1700 min ⁻¹
Síťové napětí	230 V
Příkon	1800 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Transport case
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Montážní stojan pro č. 078231 Typ 600526	078238 600526
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 320×25,4 mm Počet zubů 84	078242 84
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 320×25,4 mm Počet zubů 72	078242 72