

**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 8 mm, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212708 ALU
GTIN	4045197761514
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.****Použití:**

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.

Posuv  $f_z$  v oceli < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Typ: HU7810

**Technický popis**

Typ	ALU
Typ	HU7810
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius R	1 mm
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,15 mm

Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování