

Garant**Tepelný upínač, SK 30 krátká, Ø upnutí D1: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302225 4
GTIN	2050001838926
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	15 mm
Vnější Ø D	22 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací Ø D ₁	4 mm
Upnutí	SK 30 krátká
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Prodloužení tepelného upínače 4,5°bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Prodloužení tepelného upínače 4,5°bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30