

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273910 16
GTIN	4045197762979
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **pravé destičky**, pro **levé držáky** používejte **levé destičky**.

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Funkční šířka L ₄	20,2 mm
Volná délka	1,2 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Délka hlavy L ₁	21,4 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 13

279815 13

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500